

HOLEX**Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, kromirano, broj ključeva: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615960 8
GTIN	4045197161055
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

HOLEX – S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615950 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615950 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615950 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615950 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X21 mm	615950 18X21
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615950 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615950 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615950 8X9