



## Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 8X9mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije.

**HOLEX** –s ovalnom drškom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materijal:

**HOLEX** – Krom-vanadij čelik, kromiran.

### Tehnički opis

Širina ključa 1	8 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	15 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	5,5 mm
Duljina ključa L	115 mm
Širina ključa 2	9 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	13,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke