



## Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 13X17mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617600 13X17
GTIN	4018754021291
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

**STAHLWILLE** – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materijal:

**STAHLWILLE** – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

### Tehnički opis

Širina ključa 1	13 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
Širina ključa 2	17 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1\text{ maks}$	20,5 mm
Duljina ključa L	170 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2\text{ maksimalni}$	25,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke