

**LENOX** **Krunska pila bimetal, Promjer: 35mm****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 589030 35    |
| GTIN           | 082472300222 |
| Razred artikla | 58Z          |

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta nelomljiva konstrukcija** s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4,5 / 5,5 zubaca po colu s pojačanjem (Tough Teeth).**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine <br>40 mm.**
- **Optimirana prevlaka smanjuje zagrijavanje.**
- **SPEED SLOT® – Brzo uklanjanje jezgre bušenja zahvaljujući stupnjevanim upuštjenjima.**

**Upotreba:**

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali). Dobra prikladnost i za tanke karoserijske limove.

**Preporuka:**

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

**Napomena:**

**Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.**

**List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.**

**HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.**

## Tehnički opis

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Preporučeni broj okretaja aluminij | 375 min <sup>-1</sup> |
| Promjer                            | 35 mm                 |
| Preporučeni broj okretaja INOX     | 125 min <sup>-1</sup> |
| Preporučeni broj okretaja čelik    | 250 min <sup>-1</sup> |
| Zupci po colu                      | 4,5 / 5,5             |
| Vrsta proizvoda                    | Rupičasta pila        |

## Pribor

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Svrđlo za centriranje HM tip 6KT  | 589432 6KT  |
| Prihvatni drška tip 210L          | 589310 210L |
| Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT | 589430 6KT  |
| Prihvatni drška tip 210S          | 589310 210S |