



## Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 20X22mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	616500 20X22
GTIN	4018754021802
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa uske tolerancije. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Obje strane glave plosnato savijene. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen.

### Tehnički opis

Duljina ključa L	280 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	28,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	14,5 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	31,3 mm
Širina ključa 2	22 mm
Širina ključa 1	20 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

