

HOLEX**Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615950 30X32
GTIN	4045197161048
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₁ maks	44 mm
Širina ključa 2	32 mm
Širina ključa 1	30 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	48 mm
Duljina ključa L	360 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

