

HOLEX**Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, kromirano, broj ključeva: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615960 13
GTIN	4045197463838
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

HOLEX – S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Tehnički opis

Broj ključeva	13
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano

Vrsta proizvoda	Ključ za vijke
Pribor	
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615900 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615900 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 36X41 mm	615900 36X41
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615900 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X26 mm	615900 24X26
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm	615900 21X23
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615900 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 30X34 mm	615900 30X34
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615900 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	615900 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	615900 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X32 mm	615900 27X32
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615900 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615950 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm	615950 21X23
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X32 mm	615950 27X32
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615950 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615950 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 36X41 mm	615950 36X41
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	615950 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615950 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	615950 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615950 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 30X34 mm	615950 30X34
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X26 mm	615950 24X26

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm

615950 8X9