



Garnitura dvostranih okastih ključeva, ravnih, broj ključeva: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	617610 8
GTIN	4018754085231
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

STAHLWILLE – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiřirana površina.

Sadržaj:

po 1 dvostrani okasti ključ br. 617600/617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 16X17 mm	617600 16X17
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 8X9 mm	617600 8X9
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 18X21 mm	617600 18X21
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 10X11 mm	617600 10X11
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 19X22 mm	617600 19X22
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 14X15 mm	617600 14X15
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 6X7 mm	617600 6X7
Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 12X13 mm	617600 12X13