

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 32X36mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615950 32X36
GTIN	4045197441799
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 1	32 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	48 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	52 mm
Širina ključa 2	36 mm
Duljina ključa L	410 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

