



Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 18X19mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 617600 18X19 |
| GTIN | 4018754021345 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

STAHLWILLE – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Duljina ključa L | 185 mm |
| maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni | 27,6 mm |
| Širina ključa 2 | 19 mm |
| Širina ključa 1 | 18 mm |
| maksimalni Ø prstena D ₁ maks | 26,5 mm |
| maksimalna visina prstena h _{1 maks} | 9 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Položaj ključa | 0 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | kromirano (ne ljušti se) |

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke