



## Garnitura dvostranih okastih ključeva, ravnih, broj ključeva: 11



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 617610 11     |
| GTIN           | 4018754085224 |
| Razred artikla | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

**STAHLWILLE** – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materijal:

**STAHLWILLE** – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiřirana površina.

#### Sadržaj:

po 1 dvostrani okasti ključ br. 617600/617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

### Tehnički opis

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Broj ključeva           | 11             |
| Dimenzije širine ključa | metrički       |
| Vrsta proizvoda         | Ključ za vijke |

### Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 20X22 mm | 617600 20X22 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 12X13 mm | 617600 12X13 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 6X7 mm   | 617600 6X7   |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 16X17 mm | 617600 16X17 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 30X34 mm | 617600 30X34 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 21X24 mm | 617600 21X24 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 10X11 mm | 617600 10X11 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 14X15 mm | 617600 14X15 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 18X19 mm | 617600 18X19 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 27X32 mm | 617600 27X32 |
| Dvostrani okasti ključ, ravni širina ključa 8X9 mm   | 617600 8X9   |