



Multinorm radne hlače Multiseven, žuto / zrnasto plavo, Konfekcijska veličina DE: 44



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091783 44
GTIN	4046181591063
Razred artikla	09S

Opis

Izvedba:

Multinorm radne hlače s prozračnom tkaninom koja znatno usporava širenje vatre.

- **Kargo džep i na njega našiveni džep za mobitel.**
- **Našiveni džep za metar s poklopcem i čičak zatvaračem.**

Standard:

EN ISO 20471, Klasse 1; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Sastav tkanine: 2 % posebna vlakna

Sastav tkanine: 55 % modakril

Sastav tkanine: 43 % pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 350 g/m²

Pranje: 60 °C šareno rublje

Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	44
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	2% posebna vlakna
Sastav tkanine	55 % modakril
Sastav tkanine	43% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	350 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	nježno čišćenje s perikloretilenom
Sušenje	nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
Lukovi	umjereno vruće, do maksimalno 150 °C
Odjeća prema	DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Odjeća prema	DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Boja	žuto / zrnasto plavo
Standard	EN 61482-1-2
Standard	EN 13034-6
Standard	EN ISO 20471
Vrsta proizvoda	Signalne zaštitne hlače