

**Industrijski endoskop, krut, Ø 8 mm, Radna duljina (bez objektiva): 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492738 250
GTIN	
Razred artikla	49C

**Opis****Izvedba:**

Zahvaljujući čvrstim cijevima od VA čelika i kvalitetnoj optici, prikladno posebno za teške uvjete u industriji. Standardnim priključkom preko optičkog kabla (ACMI) potrebni izvori mogu se jednostavno povezati. Fokusiranje okretnim prstenom na okularu. Jednostavno fokusiranje u bližim i udaljenim područjima bez micanja endoskopa. Svjetlosno intenzivna cijevna optika s korekcijom boje.

**Odgovara:**

FlexiVision 100 s HD glavom kamere br. 492866.

**Dio isporuke:**

Uključuje izmjenični objektiv sa smjerom 0°.

**Dodatni pribor:**

LED izvor svjetlosti br.492846 i br.462860.

**Napomena:**

Zrcalnim cijevima koje je moguće nataknuti, smjer gledanja može se promijeniti na 70° ili 90°. U slučaju primjene sa zrcalnim cijevima povećava se radni promjer sukladno zrcalnoj cijevi. Informacije o zrcalnim cijevima i izmjenljivim objektima na upit.

**Tehnički opis**

Smjer gledanja	0 stupanj
Kut otvaranja slike	40 stupanj
Radna duljina (bez objektiva)	250 mm
Ø sonde	8 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 8 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop

---

**Pribor**

Fleksibilni svjetlosni vodič Radna duljina 1800 mm	492850 1800
Videokamera za endoskopiju CCD	492837
Izvor LED svjetlosti	492846
Izvor hladne svjetlosti LED tip FX4000	492860 FX4000