

**Industrijski mikro endoskop, krut, Ø 2,7 mm, Radna duljina (bez objektiva) : 95mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492746 95
GTIN	
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Mali promjer za mjerenje malih obradaka.

Zahvaljujući čvrstim cijevima od VA čelika i kvalitetnoj optici, prikladno posebno za teške uvjete u industriji. Standardnim priključkom preko optičkog kabla (ACMI) potrebni izvori mogu se jednostavno povezati. Fokusiranje okretnim prstenom na okularu. Jednostavno fokusiranje u bližim i udaljenim područjima bez micanja endoskopa. Svjetlosno intenzivna cijevna optika s korekcijom boje.

Odgovara:

FlexiVision 100 s HD glavom kamere br. 492866.

Dodatni pribor:

LED izvor svjetlosti br.492846 i br.462860.

Napomena:

Zrcalnim cijevima koje je moguće nataknuti, smjer gledanja može se promijeniti na 70° ili 90°.

U slučaju primjene sa zrcalnim cijevima povećava se radni promjer sukladno zrcalnoj cijevi.

Informacije o zrcalnim cijevima i izmjenljivim objektima na upit.

Tehnički opis

Smjer gledanja	0 stupanj
Kut otvaranja slike	35 stupanj
Radna duljina (bez objektiva)	95 mm
Ø sonde	2,7 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 2,7 mm

Vrsta proizvoda

Endoskop

Pribor

Izvor LED svjetlosti

492846

Fleksibilni svjetlosni vodič Radna duljina 1800 mm

492850 1800

Videokamera za endoskopiju CCD

492837

Izvor hladne svjetlosti LED tip FX4000

492860 FX4000