




Industrijski mikro endoskop, fleksibilan, Ø 2,4 mm, Radna duljina (bez objektiva): 500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	492758 500
GTIN	
Razred artikla	49C

Opis

Izvedba:

Mali promjer i fleksibilna vlaknasto optička konstrukcija za mjerenje najfinijih izradaka. Zahvaljujući čvrstim cijevima od VA čelika i kvalitetnoj optici, prikladno posebno za teške uvjete u industriji. Standardnim priključkom preko optičkog kabla (ACMI) potrebni izvori mogu se jednostavno povezati. Fokusiranje okretnim prstenom na okularu. Jednostavno fokusiranje u bližim i udaljenim područjima bez micanja endoskopa. Svjetlosno intenzivna cijevna optika s korekcijom boje.

Odgovara:

FlexiVision 100 s HD glavom kamere br. 492866.

Dodatni pribor:

LED izvor svjetlosti br.492846 i br.462860.

Napomena:

Zrcalnim cijevima koje je moguće nataknuti, smjer gledanja može se promijeniti na 70° ili 90°. U slučaju primjene sa zrcalnim cijevima povećava se radni promjer sukladno zrcalnoj cijevi. Informacije o zrcalnim cijevima i izmjenljivim objektima na upit.

Tehnički opis

Smjer gledanja	0 stupanj
Kut otvaranja slike	85 stupanj

Radna duljina (bez objektiva)	500 mm
Ø sonde	2,4 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 2,4 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop

Pribor

Izvor hladne svjetlosti LED tip FX4000	492860 FX4000
Fleksibilni svjetlosni vodič Radna duljina 1800 mm	492850 1800
Izvor LED svjetlosti	492846
Videokamera za endoskopiju CCD	492837