

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 6X7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Duljina ključa L	100 mm
Širina ključa 1	6 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	12 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	10,5 mm
Širina ključa 2	7 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	4,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke