

**FlexiSope 2 i 3 sonda za ručku kamere, bočni pogled, Ø 1,6 mm, duljina sonde: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492886 150
GTIN	2050001957115
Razred artikla	49C

Opis**Odgovara :**

FlexiVision 100 s FlexiScope 3 drškom za kameru br. 492864.

Dodatni pribor:

Zaštitna cijev na upit.

Smjer gledanja: 90 stupanj

Kut otvaranja slike: 75 stupanj

Tehnički opis

Duljina sonde	150 mm
Kut otvaranja slike	75 stupanj
Smjer gledanja	90 stupanj
Ø sonde	1,6 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 1,6 mm
Vrsta proizvoda	Sonda

Pribor

Industrijski mikro endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 95 mm	492746 95
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 145 mm	492734 145
Industrijski mikro endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 185 mm	492746 185
Industrijski mikro endoskop, fleksibilan Radna duljina (bez objektiva) 500 mm	492758 500
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 355 mm	492738 355
Industrijski mikro endoskop, fleksibilan Radna duljina (bez objektiva) 500 mm	492756 500
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 250 mm	492736 250
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 250 mm	492738 250
Izvor hladne svjetlosti LED tip FX4000	492860 FX4000
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 355 mm	492736 355
Industrijski mikro endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 160 mm	492744 160
Industrijski mikro endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 95 mm	492744 95
Izvor LED svjetlosti	492846
Industrijski endoskop, krut Radna duljina (bez objektiva) 270 mm	492734 270
Industrijski mikro endoskop, fleksibilan Radna duljina (bez objektiva) 500 mm	492754 500