

● INNOVATEST®

**Uređaj za ispitivanje tvrdoće Rockwell NEXUS, Tip: 605RS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	495073 605RS
GTIN	2050001957269
Razred artikla	49G

**Opis****Izvedba:**

Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u, vrlo visoke preciznosti. Kruti okvir uređaja i za upotrebu u radionici.

Veliki industrijski zaslon osjetljiv na dodir u boji 6,5". Pokretanje ispitnog opterećenja preko zaslona osjetljivog na dodir s elektroničkom kontrolom vremena čekanja. Djelovanje ispitnog opterećenja u zatvorenom regulacijskom krugu (**stanica opterećenja, Closed-Loop-System**). Integrirana elektronika prikaza i upravljanja s upravljanjem putem panela osjetljivog na dodir.

**Standard:**

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.

**Dio isporuke:**

Osnovna oprema spremna za uporabu: Ispitni stol ravni  $\varnothing = 150$  mm. V blok  $\varnothing = 60$  mm, Rockwell konus 120 stupnjeva, Rockwell kuglični držač od 1/16 cola s ASTM i ISO ispitnim certifikatom.

**Napomena:**

Isporuka i pakiranje za slanje zasebno se računaju. Moguća opcionalna DAkkS kalibracija na mjestu postavljanja.

Kalibriranje: Cijena na upit

Očitavanje: 1 HR

Prikaz: Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola

Postupak ispitivanja: Rockwell / Super-Rockwell

Prihvat: USB-2

Rockwell skale: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Rukovanje: motorizirano

## Tehnički opis

Predopterećenje ispitna snaga	3; 10 kg
Težina	82 kg
maksimalna širina uzoraka	250 mm
Oznaka proizvođača	NEXUS 610RS
Rukovanje	motorizirano
Očitavanje	1 HR
Postupak ispitivanja	Rockwell / Super-Rockwell
Prihvat	USB-2
Opskrba energijom	220 – 240 V / 50 Hz
Visina	855 mm
širina	250 mm
maksimalna visina uzoraka	165 mm
Prikaz	Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola
Glavno opterećenje ispitna snaga	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Rockwell skale	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Duljina	505 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Stroj za ispitivanje tvrdoće Rockwell