

LENOX**Krunska pila bimetal, Promjer: 57mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589030 57
GTIN	082472300369
Razred artikla	58Z

Opis**Izvedba:**

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4,5 / 5,5 zubaca po colu s pojačanjem (Tough Teeth).**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine
40 mm.**
- **Optimirana prevlaka smanjuje zagrijavanje.**
- **SPEED SLOT® – Brzo uklanjanje jezgre bušenja zahvaljujući stupnjevanim upuštjenjima.**

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali). Dobra prikladnost i za tanke karoserijske limove.

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.

List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.

HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.

Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja INOX	75 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja aluminij	225 min ⁻¹
Preporučeni broj okretaja čelik	150 min ⁻¹
Promjer	57 mm
Zupci po colu	4,5 / 5,5
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT	589430 6KT
Svrđlo za centriranje HM tip 6KT	589432 6KT
Prihvatni drška tip 210L	589310 210L
Prihvatni drška tip 210S	589310 210S