

**LENOX** **Krunska pila bimetal, Promjer: 41 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589030 41
GTIN	082472300260
Razred artikla	58Z

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta nelomljiva konstrukcija** s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4,5 / 5,5 zubaca po colu s pojačanjem (Tough Teeth).**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine <br>40 mm.**
- **Optimirana prevlaka smanjuje zagrijavanje.**
- **SPEED SLOT® – Brzo uklanjanje jezgre bušenja zahvaljujući stupnjevanim upuštanjima.**

**Upotreba:**

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali). Dobra prikladnost i za tanke karoserijske limove.

**Preporuka:**

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

**Napomena:**

**Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.**

**List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.**

**HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.**

## Tehnički opis

Preporučeni broj okretaja čelik	210 min <sup>-1</sup>
Preporučeni broj okretaja INOX	105 min <sup>-1</sup>
Promjer	41 mm
Preporučeni broj okretaja aluminij	315 min <sup>-1</sup>
Zupci po colu	4,5 / 5,5
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

## Pribor

Svrđlo za centriranje HM tip 6KT	589432 6KT
Prihvatni drška tip 210S	589310 210S
Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT	589430 6KT
Prihvatni drška tip 210L	589310 210L