

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 2	32 mm
Širina ključa 1	30 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	43 mm
Duljina ključa L	318 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	48,5 mm
maksimalna visina prstena h ₁ maks	12,8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke