

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 16X18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	24,5 mm
Duljina ključa L	169 mm
Širina ključa 1	16 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	25,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	7,8 mm
Širina ključa 2	18 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke