

**LENOX** **Rupičasta pila od tvrdog metala, Promjer: 76 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589060 76
GTIN	082472302486
Razred artikla	58Z

**Opis****Izvedba:**

**Zubi od tvrdog metala** s dugim vijekom trajanja.

**Upotreba:**

Za obradu **plastičnih materijala s pojačanim vlaknima (GFK/CFK)**, ploča od gipsa, betona, sendvič-materijala, tvrdog drva. **Vario ozubljenje sa 3/4 zubi po colu**, maksimalna dubina rezanja za sve veličine **38 mm**. Udarci na pločicama od tvrdog metala mogu rezultirati lomom.

**Napomena:**

Krunska pila s dijamantima za obradu stakla, keramičkih pločica, keramike itd. dostupna na upit.

**Tehnički opis**

Promjer	76 mm
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

**Pribor**

Prihvatni drška Tip 210L	589310 210L
Svrdlo za centriranje HSS Tip 6KT	589430 6KT
Prihvatni drška Tip 210S	589310 210S
Svrdlo za centriranje HM Tip 6KT	589432 6KT
Brzoizmjenjivi prihvat Tip 210S	589314 210S