

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 17X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

**HOLEX** –s ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materijal:**

**HOLEX** – Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Duljina ključa L	184 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	27,6 mm
Širina ključa 2	19 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	26,5 mm
Širina ključa 1	17 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	8,8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke