

**Udarni okasti ključ, ravni, širina ključa: 80mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 619000 80     |
| GTIN           | 4018754023295 |
| Razred artikla | 63A           |

**Opis****Izvedba:**

S kratkom, čvrstom profilnom drškom i ojačanim udarnim krajem. Ekstremno tanak prsten, širina ključa s uskom tolerancijom za vijčano spajanje na najužim mjestima. Prsten je viši od normiranih matica, stoga nema pritezanja ključa.

**Materijal:**

Čelik legiran kromom, lakiran u zelenoj boji.

**Tehnički opis**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Duljina ključa L | 440 mm                    |
| Širina ključa    | 80 mm                     |
| Visina prstena h | 57 mm                     |
| Ø prstena D      | 110 mm                    |
| Standard         | DIN 7444                  |
| Postupak izrade  | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal        | Čelik legiran kromom      |
| Površina         | lakirano zelenim lakom    |
| Vrsta proizvoda  | Ključ za vijke            |

