

**LENOX** **Rupičasta pila od tvrdog metala, Promjer: 38 mm****Podaci za narudžbu**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe  | 589060 38    |
| GTIN           | 082472302240 |
| Razred artikla | 58Z          |

**Opis****Izvedba:**

**Zubi od tvrdog metala** s dugim vijekom trajanja.

**Upotreba:**

Za obradu **plastičnih materijala s pojačanim vlaknima (GFK/CFK)**, ploča od gipsa, betona, sendvič-materijala, tvrdog drva. **Vario ozubljenje sa 3/4 zubi po colu**, maksimalna dubina rezanja za sve veličine **38 mm**. Udarci na pločicama od tvrdog metala mogu rezultirati lomom.

**Napomena:**

Krunska pila s dijamantima za obradu stakla, keramičkih pločica, keramike itd. dostupna na upit.

**Tehnički opis**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Promjer         | 38 mm          |
| Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |

**Pribor**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Svrđlo za centriranje HSS Tip 6KT | 589430 6KT  |
| Brzoizmjenjivi prihvat Tip 210S   | 589314 210S |
| Svrđlo za centriranje HM Tip 6KT  | 589432 6KT  |
| Prihvatni drška Tip 210S          | 589310 210S |
| Prihvatni drška Tip 210L          | 589310 210L |