



## Starter i blok ključ, širina otvora ključa: 10X12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Dvostruki zaobljeni okasti ključ. Širine ključeva s uskom tolerancijom. Drška sa užljebljenjem, otporna na uvijanje. S **AS-Drive** profilom.

#### Upotreba:

Specijalno za rad na bloku motora, npr. ugradnja rasplinjača, generatora, i dr. i svugdje gdje se vijke i matice teško doseže s normalnim okastim ključevima.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; čvrst, površina kromirana preko nikla; fino obrađen (bez oštih rubova).

### Tehnički opis

Ø prstena D <sub>1</sub>	16,5 mm
Duljina ključa	150 mm
Širina ključa 2	12 mm
Ø prstena D <sub>2</sub>	19,5 mm
Širina ključa 1	10 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina glave h	6,5 mm
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Na strani prstena AS-Drive	da
Oblik luka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke