

Garant**Asortiman krunskih pila, tip: 19-121****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Asortiman bimetalnih krunskih pila s uobičajenim promjerima pila. HSS Vario ozubljenje za miran rad i dugi vijek trajanja.

S točnim umetkom od tvrde pjene za sigurno uporište i lagano vađenje. Sistemska kutija koja se može slagati jedna na drugu.

Dio isporuke:

Plastična kutija, sigurna od udaraca, s bimetalnim krunskim pilama, drškama i svrdlima za centriranje.

Tehnički opis

Broj dijelova	23
Broj prihvatnih drški	2
Ø krunske pile	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Broj centrirajućeg svrdla	5
Vrsta proizvoda	Rupičasta pila

Pribor

Krunska pila bimetal Promjer 57 mm	589010 57
Krunska pila bimetal Promjer 19 mm	589010 19
Krunska pila bimetal Promjer 44 mm	589010 44
Krunska pila bimetal Promjer 92 mm	589010 92
Krunska pila bimetal Promjer 95 mm	589010 95
Sistemska kutija tip 4-2	630310 4-2
Krunska pila bimetal Promjer 51 mm	589010 51
Krunska pila bimetal Promjer 121 mm	589010 121
Krunska pila bimetal Promjer 76 mm	589010 76
Krunska pila bimetal Promjer 105 mm	589010 105
Krunska pila bimetal Promjer 22 mm	589010 22
Krunska pila bimetal Promjer 25 mm	589010 25
Krunska pila bimetal Promjer 38 mm	589010 38
Krunska pila bimetal Promjer 29 mm	589010 29
Krunska pila bimetal Promjer 35 mm	589010 35
Krunska pila bimetal Promjer 68 mm	589010 68
Krunska pila bimetal Promjer 83 mm	589010 83
Svrđlo za centriranje HSS Tip 6KT	589428 6KT
Prihvatna drška Tip 210S	589305 210S
Prihvatna drška Tip 30	589305 30