

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 19X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	10,8 mm
Duljina ključa L	204 mm
Širina ključa 1	19 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	32,4 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	29 mm
Širina ključa 2	22 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke