

Garant GRIDLINE

**LED lampa za radionička kolica uključujući potporne stupove, tip: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914871 20
GTIN	4045197893741
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

**Odgovara:**

Br. 914520, 914524, 914540, 914550.

**Dio isporuke:**

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

**Napomena:**

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

**Tehnički opis**

Opskrba energijom	mrežni pogon
Duljina rasvjetnog tijela	625 mm

Jakost svjetlosti	1700 lm
Visina rasvjetnog tijela	33 mm
Širina rasvjetnog tijela	123 mm
Prihvat snaga	20 W
Doseg nosivog kraja	350 mm
Seriya	ToolCar
ATEX zona	nema
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka

## Pribor

LED lampa za radionička kolicabez potpornih stupova tip 20	914870 20
--	-----------