

Garant GRIDLINE

LED lampa za ToolTruck bez potpornih stupova, tip: 20**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914872 20
GTIN	4045197893758
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K.

Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

Odgovara:

Perforirane ploče br. 914855; 914856 (nije prikladno za vel. 222 i vel. 444).

Dio isporuke:

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

Napomena:

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	2800 lm
Opskrba energijom	mrežni pogon
Prihvat snaga	35 W
Širina rasvjetnog tijela	123 mm

Visina rasvjetnog tijela	33 mm
Duljina rasvjetnog tijela	1030 mm
Doseg nosivog kraja	350 mm
ATEX zona	nema
Serijski naziv	ToolTruck
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka