

**Udarni okasti ključ, ravni, širina ključa: 55mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619000 55
GTIN	4018754023219
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

S kratkom, čvrstom profilnom drškom i ojačanim udarnim krajem. Ekstremno tanak prsten, širina ključa s uskom tolerancijom za vijčano spajanje na najužim mjestima. Prsten je viši od normiranih matica, stoga nema pritezanja ključa.

Materijal:

Čelik legiran kromom, lakiran u zelenoj boji.

Tehnički opis

Ø prstena D	76 mm
Duljina ključa L	300 mm
Širina ključa	55 mm
Visina prstena h	38 mm
Standard	DIN 7444
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	lakirano zelenim lakom
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

