

**Akumulatorska bušilica, Wireless Charging, Oznaka proizvođača: GSR1860CW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **Dugi vijek trajanja zahvaljujući EC motoru bez četki (ne 070243).**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control s automatskim isključenjem u slučaju blokiranja kao i s jedinstvenom preciznom spojkom i kočnicom motora. 13mm-Auto-Lock-metalna bušača glava. Visoki zakretni moment.

Sa **sustavom za bežično punjenje**: automatski postupak punjenja s pomoću posebne **indukcijske tehnike punjenja** kojom se štede baterije. Mogućnost naknadnog opremanja **Connectivity** modulom.

Dio isporuke:

Uključujući 2x litij-ionsku bateriju, punjač, transportni kovčeg, hvataljku za remen, držač nastavka.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori, početne pakete i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i dalje i 073866 i dalje.

Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Sučelje: bežično punjenje

Oznaka proizvođača: GSR 18 V-60C

Konstrukcija motora: Motor bez četkica

Napon baterije: 18 V

Kapacitet baterije: 2 A·h

maksimalni mekani zakretni moment: 31 N·m

maksimalni okretni moment tvrdo: 60 N·m

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Oznaka proizvođača	GSR 18 V-60C
Težina	1,7 kg
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 600 min ⁻¹
tipična uporaba	Heavy Duty
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1900 min ⁻¹
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
maksimalni okretni moment tvrdo	60 N·m
Sučelje	bežično punjenje
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Kapacitet baterije	2 A·h
Napon baterije	18 V
maksimalni mekani zakretni moment	31 N·m

Pribor

Li-Ionski akumulator Tip akumulatora, napon akumulatora
B18-W V

073851 B18-W

Starter-Set Wireless Charging Tip GAL1830W

073862 GAL1830W