


Garant GRIDLINE

Stijenka od perforiranog lima s obje strane radioničkih kolica, korisna visina: 950mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914852 950
GTIN	4045197893987
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima (□ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.

Perforirana stijenka s perforiranim zidnom rešetkom.

Odgovara:

Br. 914520, 914524, 914540, 914550.

Dio isporuke:

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

Tehnički opis

Perforirana stijenka širina	635 mm
Perforirana stijenka visina	950 mm
Visina	950 mm
Serijski naziv	ToolCar
Područje primjene	Radionička kolica

Hoffmann raster rupicastog zida

9×9 mm

Vrsta proizvoda

Perforirana stijenka

PriborLED lampa za radionička kolicabez potpornih stupova tip
20

914870 20