



Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, EU veličina cipela: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092534 40
GTIN	4044348546666
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Zaštitne cipele iz serije **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipela.

- **Gornji dio od vrlo laganih mikrovlakana.**
- **Prozirna funkcionalna podstava.**
- **Potplat TPU Athletic ESD, svjetloplavi.**
- **Uložak od prave kože.**
- **Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipela.

Uz **SECURA VARIO®** amortizaciju pete.

S BOA® okretnim zatvaračem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092535.

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46. Mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 50.

Tehnički opis

EU veličina obuće	40
Boja	crna / plava
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite	S2
Izolacija od hladnoće	do -20 °C
Seriya	VD PRO 1000 ESD
Osobina	Okretni zatvarač
Osobina	Vario® ublažavanje
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela