


Garant GRIDLINE

**Stijenka od perforiranog lima s jedne strane za ToolTruck, korisna visina: 950mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914855 950
GTIN	4045197894014
Razred artikla	9GT

**Opis****Izvedba:**

Par potpornih stupova od čeličnih cijevi 25×25 mm s perforiranom stijenkom od čeličnog lima (□ 9×9 mm u rasteru 37 mm), praškasto lakirano u srebrnoj boji.  
Perforirana stijenka, s druge strane glatka stijenka čeličnog lima.

**Odgovara:**

Br. 914560, 914564, 914568.

**Dio isporuke:**

Perforirana stijenka čeličnog lima uključujući parove potpornih stupova.

**Tehnički opis**

Perforirana stijenka visina	950 mm
Perforirana stijenka širina	1025 mm
Visina	950 mm
Seriya	ToolTruck
Područje primjene	Radionički stol na kotačićima

Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Vrsta proizvoda	Perforirana stijenska

---

## Pribor

LED lampa za ToolTruckbez potpornih stupova tip 20	914872 20
--	-----------