

Garant GRIDLINE

LED lampe za ToolTruck uključujući potporne stupove, tip: 20**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914873 20
GTIN	4045197893765
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Jedinica rasvjete u cijelosti s rasvjetnim tijelom, priključnim kablom i nosivim krakovima za postavljanje na radionička kolica i radionička kolica na kotačićima. Nosivi krak s otvorom za provođenje kabla kroz potporne stupove. LED tehnologija koja ne zahtijeva održavanje, dugog roka trajanja. Energetski isplativo rasvjetno tijelo krajnje je homogeno, bez odsjaja i treperenja s neutralnom bijelom svjetlosnom bojom i temperaturom svjetla od 4000 K. Svjetiljka sadrži ugrađene LED svjetiljke. Zamjena žarulja u svjetiljki nije moguća.

Odgovara:

Br. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Dio isporuke:

LED lampa uključujući mrežni adapter, s Wieland utikačem za priključivanje na kolut za namatanje kabla, 2 nosača.

Napomena:

Kolut za namatanje kabla br. 914890 vel. DE potrebno dodatno naručiti.

Tehnički opis

Visina rasvjetnog tijela	33 mm
Jakost svjetlosti	2800 lm

Duljina rasvjetnog tijela	1030 mm
Opskrba energijom	mrežni pogon
Širina rasvjetnog tijela	123 mm
Prihvat snaga	35 W
Doseg nosivog kraja	350 mm
Seriya	ToolTruck
ATEX zona	nema
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta proizvoda	Montažna svjetiljka

Pribor

LED lampa za ToolTruckbez potpornih stupova tip 20	914872 20
--	-----------