



Strato precizna brusna ploča P×D×V (mm), 300×50×127



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	590440
GTIN	9003176652692
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.

- **Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim odvojenim česticama obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.**

Specijalno obrađeni korund za obradu **nelegiranih i niskolegiranih, nekaljenih čelika.**

Upotreba:

Za grubo brušenje (grubu obradu).

Specifikacija:

F13A46HH11V-Strato niskolegirani čelik.

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Oblik: 1

Oblik: 1

Tehnički opis

Postupak brušenja	Plitko brušenje
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Oblik	1
Ø ploče D	300 mm
Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	300×50×127
Ø prihvata H	127 mm
Vrsta proizvoda	Plosnata brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		