

**Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 300×50×76,2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	592400
GTIN	9003170108454
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.

Visokoučinkoviti specijalni korund za obradu VA čelika.

Oblik 7 s obostranim udubljenjem.

Upotreba:

- **Univerzalno korištenje s visećim brušenjem, stoga rjeđe izmjene ploča pri svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno paziti na dovoljnu količinu emulzije.**

Specifikacija:

80A54I9AV217-P23-stainless.

Napomena:

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Oblik: 7

Dubina udubine G 2: 10 mm

Tehnički opis

Postupak brušenja	Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje	Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	80A54I9AV217-P23-stainless
Oblik	7
Ø ploče D	300 mm
Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	300×50×76,2
Ø prihvata H	76,2 mm
Ø udubine P	155 mm
Dubina udubine F 1	10 mm
Dubina udubine G 2	10 mm
Vrsta proizvoda	Plosnata brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

