

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 10X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 10X12
GTIN	4045197673350
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	8,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
Širina ključa 2	12 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1\text{ maks}$	19,4 mm
Širina ključa 1	10 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2\text{ maksimalni}$	21,4 mm
Duljina ključa L	153 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke