



Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 14X17mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619200 14X17
GTIN	4018754015344
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	10,5 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1\text{ maks}$	26 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2\text{ maksimalni}$	30 mm
Duljina ključa L	200 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	12 mm
Širina ključa 2	17 mm
Širina ključa 1	14 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
otvoreni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke