

Garant GRIDLINE

Kolut za namatanje kabla s automatskim namatanjem, tip: DE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914890 DE
GTIN	4045197894052
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Kolut za namatanje kabla od stabilnog čeličnog lima s integriranim produžnim kablom za samosastavljanje ispod radioničkih kolica. S automatikom izvlačenja i namotavanja. 250 V, 10 A, izmjenična struja.

Sljedeće LED lampe mogu se priključiti na kolut za namatanje kabla: br. 914870, 914871, 914872, 914873.

Upotreba:

Za mobilnu opskrbu električnom energijom na radioničkim kolicima i radioničkim kolicima na kotačiće.

Odgovara:

ToolCar br. 914520, 914524; radionička kolica br. 914540, 914550; XL ToolCar br. 914590; ToolTruck br. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Dio isporuke:

Kolut za namatanje kabela s neoprenskim kabelom dugačkim 5,0 m, 2 Schuko utikača s poklopcem za ugradnju u bočni pretinac radioničkih kolica (s kolutom za namotavanje kabela spajaju se s pomoću Wieland utikača).

Napomena:

Ne može se kombinirati s dodatnom ladicom br. 914795.

Tehnički opis

Materijal kabla	Neopren
širina	310 mm

Duljina kabela	5 m
Dubina	360 mm
Nazivni napon	250 V
Visina	80 mm
Seriya	Radionička kolica ToolCar
Seriya	Radna kolica ToolTruck
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Vrsta utikača, ulaz	GST utični sustav
Vrsta proizvoda	Kolut za namatanje kabela