

**HOLEX****Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna, Ø 4,5 mm, duljina sonde: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492944 1500
GTIN	4045197893772
Razred artikla	42L

**Opis****Izvedba:**

**2x glava sonde pod kutom od 180°:** Sonda s ručkom i polugom za podešavanje kuta glave kamere u dva smjera (maksimalno 2x 180°). Za nadzor šupljina sa stražnje strane ulaska sonde nije potrebno dodatno zrcalo sonde. Funkcija ukrućivanja na odabranoj poziciji savijanja pod kutom omogućuje manje naporan rad. Kompletna sonda je zahvaljujući zaštitnom crijevu od metalnog pletiva osobito otporna. Kut otvaranja slike 90°.

Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. **automobili:** motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. **Zrakoplovstvo:** motori, turbine, sustavi vodova.

**Građevinarstvo:** procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetocinama. **Izgradnja cjevovoda:** Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja.

**Hidraulički sustavi:** cilindri, curenja. **Grijanje-sanitarije-klima:** peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. **Suzbijanje štetočina:** košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. **Policija, carina:** pregled vozila, pregled robe.

**Odgovara:**

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Napomena:**

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim Ø glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

**Tehnički opis**

IP-klasa zaštite	IP 67
Rezolucija kamere	640×480 px
Atribut imena proizvoda	Ø 4,5 mm
Vrsta proizvoda	Sonda