

**HOLEX****Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 11X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	22,8 mm
Širina ključa 1	11 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> maks	8,5 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2</sub> maks	10,5 mm
Duljina ključa L	174 mm
Širina ključa 2	13 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	25,3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke