



## Garnitura prolaznih nasadnih ključeva, 18 dijelna, metrički/ colni



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619500
GTIN	4045197607416
Razred artikla	62A

### Opis

#### Izvedba:

6-kutni nasadni ključevi s vanjskim 6 bridnim prihvatom, fina račna sa 60 zubaca, prekretna.

#### Upotreba:

Također za fleksibilno vijčano spajanje vijaka i navojnih šipki. Za pritezanje nalijevo i nadesno.

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, matirano kromiran.

#### Sadržaj:

Prolazni nasadni ključevi, metrički: 8 kom. vel. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Prolazni nasadni ključevi, colni: 8 kom., vel. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 cola

Prolazni produžetak: 1 kom. vel. 75 mm

Prolazna račna: 1 kom. / prekretna

### Tehnički opis

Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	8-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5/16-3/4 col
Broj dijelova	18
Broj zubi kod račne	60
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ