



Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke, Torx® profil: E6XE8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.

Duljina ključa L: 115,5 mm

maksimalni \varnothing prstena D_1 maks: 9,6 mm

maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni: 11,6 mm

maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$: 4,5 mm

maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$: 5,5 mm

Tehnički opis

Torx®-profil 2	E8
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	9,6 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	11,6 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	5,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	4,5 mm
Duljina ključa L	115,5 mm
Torx®-profil 1	E6
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

