



Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 19X22mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

Širina ključa 1	19 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	15 mm
Duljina ključa L	230 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	13 mm
Širina ključa 2	22 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1 \text{ maks}$	33 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2 \text{ maksimalni}$	37 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
otvoreni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke