



## Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke, Torx® profil: E10XE12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619400 E10XE12
GTIN	4018754022359
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.

Duljina ključa L: 149,5 mm

maksimalni  $\varnothing$  prstena  $D_1$  maks: 13,7 mm

maksimalni  $\varnothing$  prstena  $D_2$  maksimalni: 15,7 mm

maksimalna visina prstena  $h_{1 \text{ maks}}$ : 6,5 mm

maksimalna visina prstena  $h_{2 \text{ maks}}$ : 7,5 mm

### Tehnički opis

Torx®-profil 2	E12
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	13,7 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	7,5 mm
Duljina ključa L	149,5 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	15,7 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	6,5 mm
Torx®-profil 1	E10
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

