

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 14X17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 14X17
GTIN	4045197673381
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Duljina ključa L	195 mm
Širina ključa 1	14 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	27,4 mm
maksimalna visina prstena h ₂ maks	12,5 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	31,4 mm
Širina ključa 2	17 mm
maksimalna visina prstena h ₁ maks	11 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke