

**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 22X24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619200 22X24
GTIN	4018754021994
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₁ maks	37 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	40,5 mm
maksimalna visina prstena h ₁ maks	15 mm
Širina ključa 2	24 mm
Duljina ključa L	245 mm
maksimalna visina prstena h ₂ maks	16 mm
Širina ključa 1	22 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
otvoreni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke